

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 160612/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 160612/50
GTIN	4067263092667
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,8 - 5,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	250336 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160612 Sorte HB7020

250336 HB7020