


**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HBT020, Größe / Stückzahl: 120412/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2534 120412/50
GTIN	4067263092766
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 220 mm/min
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,8 - 4,25 mm
Stückzahl	50
Inhalt	250219 HBT020
Sorte	HBT020
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 120412 Sorte HBT020

250219 HBT020