

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
160402/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2686 160402/30
GTIN	4067263098614
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,15 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Inhalt	261457 HU7310
Stückzahl	30
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

VCGT 160402 Sorte HU7310

261457 HU7310