

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 190616/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 190616/50
GTIN	4067263092704
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,6 - 6,75 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Stückzahl	50
Inhalt	250341 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 190616 Sorte HB7020

250341 HB7020