

Garant**T-Nutenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Zeff:
25/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Schaftfräser mit Spannfläche und Innenkühlung. Starke Verjüngung im Wirkungsbereich, um in engste Schlitze einfahren zu können. Korrosionshemmende Oberflächenbehandlung.

Verwendung:

Zum Nuten und Schlitzen nach DIN 650.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Innenkühlung arbeiten, um eine optimale Späneabfuhr sicherzustellen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SP.T 060304
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Gesamtlänge L _{ges}	82 mm
effektive Schneidenanzahl Z _{eff}	2
Wendeplattenschrauben-Set	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Kragen-Ø d ₁	13 mm
Auskraglänge L ₁	31 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm

Nuthöhe a _p	11 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Nutenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219840