

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 190624/50**

Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | GG2531 190624/50 |
| GTIN | 4067263092728 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------------------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 100 - 260 mm/min |
| Vorschub f | 0,3 - 0,5 mm/U |
| Schnitttiefe a_p | 1,6 - 6,75 mm |
| Stückzahl | 50 |
| Inhalt | 250343 HB7020 |
| Sorte | HB7020 |
| Spanbrecher | SG |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |

Zubehör

CNMG 190624 Sorte HB7020

250343 HB7020