



Digitaler Messschieber, Messbereich 150 mm ABS, Anzahl Messschieber: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	412822 10
GTIN	4067263100010
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

- **Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab.**
- **Die Elektronik ist entkoppelt vom Gehäuse und direkt am Schiebeteil verbaut. Die Messkraft wird direkt auf die Messschenkel übertragen. Dadurch bietet der Messschieber eine geringere Fehleranfälligkeit und bessere Langlebigkeit.**
- **Mit robustem Metallgehäuse.**

Lieferumfang:

10x Messschieber Nr. 412821 Gr. 150. Inklusiv Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Auto-Abschaltung	ja

Messbereich	0 - 150 mm
Material Gehäuse	Metall
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnabellänge	40 mm
Anzahl enthaltener Batterien	10
Ablesung	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,01 mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021000 10X200
DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021010 10X200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412230