

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 160616/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 160616/30
GTIN	4067263092674
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,05 - 5,5 mm
Inhalt	250338 HB7020
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160616 Sorte HB7020

250338 HB7020