

Garant
Messschieber Set, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 10

Bestelldaten

Bestellnummer	410102 10
GTIN	4067263100058
Artikelklasse	40Z

Beschreibung
Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ergonomisch optimierter Schieber.

Messflächen feingeläppt. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Lieferumfang:

10x Messschieber Nr. 410100 Gr. 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Teilung	1/20 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Schnabellänge	40 mm
Teilung	1/128 Zoll
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3

Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Messbereich	0 - 150 mm
Ablesung	0,05 mm
Verpackung	Etui
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021000 10X200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 10X200 mm	021010 10X200

Zubehör

Kunstlederetui für Nonius-Messschieber	412500
Tabelle für Messschieber	412180