


**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HBT020, Größe / Stückzahl: 160612/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2534 160612/30
GTIN	4067263092797
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 220 mm/min
Inhalt	250221 HBT020
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160612 Sorte HBT020

250221 HBT020