

Garant**Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl
Schneiden Z: 100/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218420 100/8
GTIN	4045197533722
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Verwendung Werbetext:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Kragen-Ø d ₁	48 mm
Schneiden-Ø D _c	100 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L _{ges} für a _p 1,5 mm	51,4 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1113
maximale Einschnitttiefe a _{e max}	26 mm
Grundhalter-Ø d ₂	48 mm
Gesamtlänge L _{ges} für a _p 2,2 mm	52 mm
Gesamtlänge L _{ges} für a _p 3,1 mm	52,8 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser