

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DNMG, HB7020, Größe / Stückzahl:
150612/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2535 150612/30
GTIN	4067263092896
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	125 - 280 mm/min
Inhalt	250764 HB7020
Schnitttiefe a_p	0,8 - 3,75 mm
Vorschub f	0,25 - 0,4 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DNMG 150612 Sorte HB7020

250764 HB7020