

Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HBT020, Größe / Stückzahl: 150608/50



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2542 150608/50
GTIN	4067263093046
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 200 mm/min
Schnitttiefe a _p	0,55 - 3,75 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	250786 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG150608
Sorte	HBT020
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Datenblatt

⚠ Hoffmann Group

Zubehör

DNMG 150608 Sorte HBT020 250786 HBT020