

Garant**Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 150612/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2539 150612/50
GTIN	4067263093022
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,8 - 3,75 mm
Stückzahl	50
Inhalt	250864 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DNMG 150612 Sorte HB7020

250864 HB7020