


Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl:
190616/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2544 190616/50
GTIN	4067263093206
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	1,6 - 6,75 mm
Vorschub f	0,2 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	251238 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 190616 Sorte HB7020

251238 HB7020