

Garant**Kopierfräskopf, Hartbearbeitung, HB7730, Ø D h10: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	210370 12
GTIN	4045197523471
Artikelklasse	21M

Technische Beschreibung

Kopflänge l	16 mm
Schneidenlänge L ₂	9 mm
Schneiden-Ø D	12 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max} in Stahl < 60 HRC	0,4 mm
Aufnahmegröße	12 mm
Freilänge	16 mm
Vorschub f _z für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC	0,05 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Serie	TopCut
Sorte	HB7730
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Spiralwinkel	15 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg

Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung	nein
passende Aufnahme	GARANT TopCut
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	50 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	160 m/min	K
Öl	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

Montage Schlüssel Typ 10X4	219987 10X4
Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel Typ 10X4	219986 10X4