

Garant**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120412/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2549 120412/50
GTIN	4067263093282
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,8 - 4,25 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	251326 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 120412 Sorte HB7020

251326 HB7020