

Garant**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120408/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2549 120408/30
GTIN	4067263093251
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Inhalt	251324 HB7020
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,55 - 4,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 120408 Sorte HB7020

251324 HB7020