

**Garant****Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite  $a_p = 3,1$  mm,  $\varnothing D$  / Anzahl  
Schneiden Z: 125/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218428 125/10
GTIN	4045197534019
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt**.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Verwendung Werbetext:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.  
Scheiben- / Trennfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 1,5 mm	64,4 mm
Kragen-Ø $d_1$	58 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	33,5 mm
Schneiden-Ø $D_c$	125 mm
Grundhalter-Ø $d_2$	58 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1125
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser