

**Garant****Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7130-2, Größe / Stückzahl: 160612/50**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2574 160612/50
GTIN	4067263094128
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 170 mm/min
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Inhalt	250336 HB7130-2
Vorschub $f$	0,35 - 0,45 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7130-2
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

CNMG 160612 Sorte HB7130-2

250336 HB7130-2