

**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HBT130, Größe / Stückzahl: 160608/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2576 160608/30
GTIN	4067263094197
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 120 mm/min
Inhalt	250220 HBT130
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Schnitttiefe a_p	0,55 - 5,5 mm
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160608 Sorte HBT130

250220 HBT130