

**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HBT130, Größe / Stückzahl: 160612/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2576 160612/50
GTIN	4067263094227
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 120 mm/min
Inhalt	250221 HBT130
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5,5 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160612 Sorte HBT130

250221 HBT130