


Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7130-2, Größe / Stückzahl: 160608/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2574 160608/30
GTIN	4067263094098
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 170 mm/min
Inhalt	250334 HB7130-2
Vorschub f	0,35 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,55 - 5,5 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160608 Sorte HB7130-2

250334 HB7130-2