

Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HB7130-2, Größe / Stückzahl: 150612/50



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2580 150612/50
GTIN	4067263094425
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,35 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,8 - 3,75 mm
Inhalt	250864 HB7130-2
$Schnitt geschwindigkeit\ v_{\scriptscriptstyle c}\ Hauptanwendung$	90 - 170 mm/min
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG150612
Sorte	HB7130-2
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Datenblatt

⚠ Hoffmann Group

Zubehör

DNMG 150612 Sorte HB7130-2

250864 HB7130-2