

**Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HBT130, Größe / Stückzahl: 150608/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2582 150608/50
GTIN	4067263094449
Artikelklasse	GGN

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Inhalt	250786 HBT130
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 120 mm/min
Schnitttiefe $a_p$	0,55 - 3,75 mm
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG150608
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

DNMG 150608 Sorte HBT130

250786 HBT130