


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7625, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	214241 INOX
GTIN	4067263095279
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 3,5$  mm.

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,19 mm
Typ	INOX
Plattenstärke E	4,76 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEKT 1204 AFTN
Sorte	HB7625
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		