

**GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser HPC, unbeschichtet, Ø h6 DC: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	203214 12
GTIN	4067263100393
Artikelklasse	11X

**Beschreibung****Ausführung:**

**Für Feinschlichtoperationen.** Schneidengeometrie optimiert für geringe Zustellungen und hervorragende Oberflächen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.

**Verwendung:**

Zum Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang.

**Hinweis:**

Optimale Fertigungsergebnisse in Verbindung mit dem GARANT HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, GARANT Master Chuck Hydrodehnspannfutter und Kraftspannfutter.

**Technische Beschreibung**

Zähnezahl Z	7
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	51 mm
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Auskräglänge L <sub>1</sub> inkl. Freistellung	56 mm
Toleranz Nenn-Ø	h6
Spiralwinkel	40 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Gesamtlänge L	100 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	12 mm

Freistellungs- $\varnothing$ $D_1$	11,5 mm
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Alu kurzspanend	0,035 mm
Zustellrichtung	horizontal
Serie	Master Alu
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Fräsverwendung	Mono-Fräsen hochgenau 90°
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,02×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	320 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	260 m/min	N
PE-HD	geeignet	220 m/min	N
PA 66	geeignet	250 m/min	N
PEEK	geeignet	220 m/min	N
PF 31	geeignet	200 m/min	N
Cu	bedingt geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	220 m/min	N

nass maximal	geeignet
nass minimal	geeignet
<del>Luft</del>	<del>geeignet</del>
<b>Dienstleistungen</b>	
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB