

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133524 TR, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	215389 UNI
GTIN	4045197673664
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Eckenradius: 2,4 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	2,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 133524 TR
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	290 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		