

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCMT, HB7020, Größe / Stückzahl:
110304/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2640 110304/30
GTIN	4067263095972
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Inhalt	261454 HB7020
Schnitttiefe a_p	0,25 - 1,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen

Zubehör

VC.T 110304 Sorte HB7020

261454 HB7020