

# Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SCMT, HBT130, Größe / Stückzahl: 09T304/50



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2655 09T304/50
GTIN	4067263096801
Artikelklasse	GGN

### **Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 135 mm/min
Vorschub f	0,2 - 0,3 mm/U
Inhalt	260791 HBT130
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	0,25 - 3,25 mm
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT09T304
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Datenblatt

# **⚠** Hoffmann Group

#### Zubehör

SCMT 09T304 Sorte HBT130 260791 HBT130