

**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung TCMT, HBT130, Größe / Stückzahl:
16T308/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2659 16T308/50
GTIN	4067263096986
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 135 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,3 mm/U
Inhalt	261019 HBT130
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT16T308
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

TCMT 16T308 Sorte HBT130

261019 HBT130