

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte APET 180508 FR, für Softcut® Fräser, HB7810, diamantbeschichtet, Typ: ALU



Bestelldaten

Bestellnummer	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Artikelklasse	21B

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APET 180508 FR
Sorte	HB7810
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	550 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		