


Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
120404/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2668 120404/50
GTIN	4067263097563
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,25 - 4,25 mm
Inhalt	260158 HU7310
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CC.T 120404 Sorte HU7310

260158 HU7310