

HEDI

Energie-Hängeverteiler, Typ: 250AIR



Bestelldaten

Bestellnummer	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.

- **Einfache Kabeleinführung mit Zugentlastung.**
- **Aufhängeöse und massiver Werkzeughaken.**
- **Spritzwassergeschützt IPX4.**

2x1/4 Zoll Druckluft-Schlauchanschlüsse, 2,5 m Druckluftschlauch.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Hinweis:

Energie-Hängeverteiler mit Ethernet-Anschluss auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Breite	227 mm
--------	--------

Tiefe	212 mm
Druckluftanschluss	1/4 Zoll
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A	1
Typ	250AIR
Nennleistung	9,5 kW
Höhe	305 mm
Anzahl Steckdosen 250 V	6
Anzahl Druckluftanschlüsse	2
IP-Schutzart	IP X4
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Produktart	Energieverteiler