

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/7A**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 930705 900/7A |
| GTIN | 4067263100683 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------|
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Schubladen Nutzfläche in G | 36×20 |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm |

| | |
|--|---|
| Gewicht | 144 kg |
| Schubladen Nutzbreite in G | 36 |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 |
| Nutzhöhe für Schubladen | 800 mm |
| Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz | nein |
| Anzahl Schubladen | 7 |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Nutzhöhe | 800 mm |
| Schubladen Nutzbreite | 900 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Anzahl Tür | 0 |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | 36x20G |
| Produktart | Werkzeugschrank |