

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
11T308/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2672 11T308/30
GTIN	4067263098034
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,75 mm
Inhalt	260464 HU7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DC.T 11T308 Sorte HU7310

260464 HU7310