

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
11T302/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2672 11T302/50
GTIN	4067263098003
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Inhalt	260458 HU7310
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,15 - 2,75 mm
Stückzahl	50
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DC.T 11T302 Sorte HU7310

260458 HU7310