

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VBGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
160404/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2681 160404/50
GTIN	4067263098447
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,25 - 2,5 mm
Inhalt	261232 HU7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

VB.T 160404 Sorte HU7310

261232 HU7310