

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
160404/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2686 160404/50
GTIN	4067263098645
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,25 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Inhalt	261458 HU7310
Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

VC.T 160404 Sorte HU7310

261458 HU7310