

**Garant**

**Scheiben- / Trennfräser mit Zylinderschaft HSS Breite  $a_p = 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Artikelklasse	21P

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigem HSS-Blatt**.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Verwendung Werbetext:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Scheiben- / Trennfräser bis  $\varnothing D = 200$  mm besorgbar.

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

**Technische Beschreibung**

Schneiden- $\varnothing D_c$	50 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p 1,5$ mm	94,9 mm

Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 2,2 mm	95,5 mm
Kragenlänge $L_1$	36 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Kragen-Ø $d_1$	24,5 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	12,75 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1113
Anzahl Schneiden Z	4
Breite $a_p$	1,5 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser