

Garant**Messschieber Set, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	410102 3
GTIN	4067263100041
Artikelklasse	40Z

Beschreibung**Ausführung:**

Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Feine, kontrastreiche Skalierung.

Feststellschraube oben.

Ergonomisch optimierter Schieber.

Messflächen feingeläppt. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Lieferumfang:

3x Messschieber Nr. 410100 Gr. 150.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 150 mm
Verpackung	Etui
Tiefenmaß vorhanden	ja
Teilung	1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messabweichung E MPE	±0,05 mm

Teilung	1/20 mm
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Norm	ISO 13385
Ablesung	0,05 mm
Feststellung	Feststellschraube oben
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Gewindetabelle	Messschiebertabelle
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200

Zubehör

Kunstlederretui für Nonius-Messschieber	412500
Tabelle für Messschieber	412180