

**Garant****NC-Anbohrer 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	210405 10
GTIN	4045197607720
Artikelklasse	21M

## Technische Beschreibung

Kopflänge l	13 mm
Schneidkopf-Ø D	10 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/U
Aufnahmegröße	10 mm
Serie	TopCut
Sorte	HB730
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Anzahl Schneiden Z	2
Spitzenwinkel	142 Grad
Schaft	GARANT TopCut
Innenkühlung	nein
Produktart	Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	50 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	160 m/min	K
Öl	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

## Zubehör

Montage Schlüssel Typ 8X3	219987 8X3
Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel Typ 8X3	219986 8X3