

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte APMT 180531 SR, für Softcut® Fräser, HB7510, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	215229 ST1400
GTIN	4045197673473
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Eckenradius: 3,1 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,25 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,25 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	3,1 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 180531 SR
Sorte	HB7510
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		