

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133502 ER, für Softcut® Fräser, HB7630, Typ: INOX

Bestelldaten

Bestellnummer	215349 INOX
GTIN	4045197673602
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Eckenradius: 0,2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,18 mm

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
Eckenradius	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 133502 ER
Sorte	HB7630
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		