

GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser HPC, unbeschichtet, Ø h6 DC: 6mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	203213 6
GTIN	4067263100300
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Für Feinschlichtoperationen. Schneidengeometrie optimiert für geringe Zustellungen und hervorragende Oberflächen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.

Verwendung:

Zum Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang.

Hinweis:

Optimale Fertigungsergebnisse in Verbindung mit dem GARANT HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, GARANT Master Chuck Hydrodehnspannfutter und Kraftspannfutter.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	25 mm
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Toleranz Nenn-Ø	h6
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zähnezahl Z	7
Freistellungs-Ø D ₁	5,8 mm
Zustellrichtung	horizontal
Spiralwinkel	40 Grad
Gesamtlänge L	65 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,03 mm

Schneidenlänge L_c	20 mm
Schneiden-Ø D_c	6 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Serie	Master Alu
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Fräsverwendung	Mono-Fräsen hochgenau 90°
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,025×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	320 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	260 m/min	N
PE-HD	geeignet	220 m/min	N
PA 66	geeignet	250 m/min	N
PEEK	geeignet	220 m/min	N
PF 31	geeignet	200 m/min	N
Cu	bedingt geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	220 m/min	N

nass maximal	geeignet
nass minimal	geeignet
Luft	geeignet
Dienstleistungen	
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB