

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/7A**Bestelldaten**

Bestellnummer	930715 800/7A
GTIN	4067263100737
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	7
Anzahl Tür	0
Breite	1000 mm

Anzahl Auszugboden	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	800 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Gewicht	149 kg
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Nutzhöhe	700 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Schubladen Nutzbreite in G	36
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36×20G
Produktart	Werkzeugschrank