

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm /
Anzahl Schubladen: 1000/9****Bestelldaten**

Bestellnummer	930705 1000/9
GTIN	4067263100706
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Anzahl Auszugboden	0

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Schubladen	9
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Tiefe	600 mm
Anzahl Tür	0
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Nutzhöhe	900 mm
Gewicht	175 kg
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Höhe	1000 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36×20G
Produktart	Werkzeugschrank