Garant GRIDLING

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7A



Bestelldaten

Bestellnummer	931005 1000/7A
GTIN	4067263100805
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035. Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Anzahl Auszugboden	0



Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Anzahl Schubladen	7
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Breite	600 mm
Gewicht	123 kg
Höhe	1000 mm
Anzahl Tür	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schubladenführungen(Paar) Tragfähigkeit 75 kg 939901 75