

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1250/10A**Bestelldaten**

Bestellnummer	931115 1250/10A
GTIN	4067263100980
Artikelklasse	9GK

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Anzahl Tür	0
Tiefe	700 mm
Gewicht	197 kg
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzbreite in G	26
Nutzhöhe	1150 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Breite	750 mm
Anzahl Schubladen	10
Anzahl Auszugboden	0
ComfortClose	nein
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Höhe	1250 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24

Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26×24G
Produktart	Werkzeugschrank