



Zentrischspanner, Breite: 120Amm



Bestelldaten

Bestellnummer	363300 120A
GTIN	4067263101116
Artikelklasse	30N

Beschreibung

Ausführung:

- **Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.**
- **Komplett plasmanitriert und Unterseite feingefräst.**
- **Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.**
- **Durch Wenden der Backen ist Spannungsbereichsveränderung möglich.**

Inklusive GARANT ZeroClamp Adaption mit Stichmaß 80 mm.

Inklusive 4 ZeroClamp Spannbolzen.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363310 – 363324.

Lieferumfang:

Grundkörper, Spindel, Spindelmuttern und vier Spannbolzen passend für Automationskonsole Nr. 360164 XP80Z.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229 13, Montagestation Nr. 358595 80.

Hinweis:

Passend für die GARANT Automationsanlage TurnTable in Kombination mit / für Automationskonsole Nr. 360164 XP80Z. Passende Aufsatzbacken Nr. 363310 – 363324 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spansituation S2 entsteht durch Wenden der Backe.

Technische Beschreibung

Gewicht	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Stichmaß	80 mm
maximale Spannkraft	28 kN
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Höhe H	59 mm
maximales Anzugsmoment	100 Nm
Farbcode	HOLEX ZS 120
Produktart	Maschinenschraubstock